



LAR02MTS

tehalit.VE-EE Przepust kablowy >32mm o.cynkowy, srebro

Właściwości techniczne

Instrukcje

Konserwacja podłogi	Mokry
---------------------	-------

Architektura

Z ramką ochronną wykładziny podłogowej	Tak
--	-----

Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową	Nie
---	-----

Pokrywa, drzwi

Typ pokrywy	Bez pokrywy
-------------	-------------

Wymiary

Średnica wbudowania	122 mm
---------------------	--------

Instalacja, montaż

Nadaje się do montażu we wnęce podłogowej	Tak
---	-----

Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze	Tak
---	-----

Do czyszczenia na mokro	Tak
-------------------------	-----

Materiały

Kolor produktu	Srebrny
----------------	---------

Kolor	Srebrny
-------	---------

Warunki użytkowania

Obciążenie pionowe przyłożone na dużej powierzchni (duże obciążenie)	15 kN
--	-------

Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni	3 kN
--	------

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony w stanie nieużywanym	IP66
------------------------------------	------

Odporność na uderzenie IK	IK10
---------------------------	------

Ilustracje | Rysunki

