



LAR02MTS

**Kabelový vývod s kovovým trubkovým víkem R02 IP66/IP20, stříbrná**

**Technické vlastnosti**

**Instrukce**

Údržba podlah Mokrě

**Architektura**

S ochranným rámem na koberec Ano

S prostorem pro koberec Ne

**Kryt, dveře**

Typ víka Bez víka

**Rozměry**

Vestavěný průměr 122 mm

**Instalace, montáž**

Vhodné pro zapuštěnou podlahovou montáž Ano

Vhodné pro instalaci do zvýšené podlahy Ano

Vhodné pro mokré čištění Ano

**Materiál**

Barva produktu Stříbrná

Barva Stříbrná

**Podmínky použití**

Svislé zatížení působící na velkou plochu (velké zatížení) 15 kN

Svislé zatížení působící na malou plochu 3 kN

**Bezpečnost**

Třída ochrany v nepoužívaném stavu IP66

Mechanická odolnost IK IK10

**Ilustrace a výkresy**

