



LAR02MTS

Kabelový vývod s kovovým trubkovým víkem R02 IP66/IP20, stříbrná

Technické vlastnosti

Instrukce

Údržba podlah	Mokrě
---------------	-------

Architektura

S ochranným rámem na koberce	Ano
------------------------------	-----

S prostorem pro koberec	Ne
-------------------------	----

Kryt, dveře

Typ víka	Bez víka
----------	----------

Rozměry

Vestavěný průměr	122 mm
------------------	--------

Instalace, montáž

Vhodné pro zapuštěnou podlahovou montáž	Ano
---	-----

Vhodné pro instalaci do zvýšené podlahy	Ano
---	-----

Vhodné pro mokré čištění	Ano
--------------------------	-----

Materiál

Barva produktu	Stříbrná
----------------	----------

Barva	Stříbrná
-------	----------

Podmínky použití

Svislé zatížení působící na velkou plochu (velké zatížení)	15 kN
--	-------

Svislé zatížení působící na malou plochu	3 kN
--	------

Bezpečnost

Třída ochrany v nepoužívaném stavu	IP66
------------------------------------	------

Mechanická odolnost IK	IK10
------------------------	------