



LAR02MTS

Kabelutlopp skruvlock, IP66 stängd, IP20 i användning, 10kN, IK10, Silver

Tekniska egenskaper

Instruktioner

Golvunderhåll	Vät
---------------	-----

Arkitektur

Med skyddsram för matta	Ja
Med urspårning för golvbeläggning	Nej

Skydd, dörr

Typ av lock	Utan lock
-------------	-----------

Dimensioner

Inbyggnadsdiameter	122 mm
--------------------	--------

Installation, montering

Lämplig för infälld golvmontering	Ja
Lämplig för upphöjda golvsystem	Ja
Lämplig för våtrengöring	Ja

Material

Produktfärg	Silver
Färg	Silver

Användningsförhållanden

Vertikal belastning över stor yta (tung last)	15 kN
Vertikal belastning på små ytor	3 kN

Säkerhet

Skyddsklass i oanvänt skick	IP66
Slagtålighet IK	IK10

Illustrationer | teckningar

