



FWU33S

Coffret FW encastré 3 rangées 96 modules, IP30, classell, niche 507x815x115mm

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage sur	Encastré Cloison creuse

Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

Équipement

Nombre de rails	9
Nombre de rangées	3
Nombre de travée de large	3
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Oui

Capacité

Nombre de modules	108
-------------------	-----

Fonctions

Avec guide-câble	Oui
------------------	-----

Dimensions

Hauteur	553 mm
Largeur	853 mm
Profondeur	125 mm
Hauteur d'encastrement	502 mm
Largeur de montage	810 mm

Couvercle, porte

Nombre de portes	2
------------------	---

Dimensions

Profondeur de montage	112 mm
Largeur en modules	36

Couvercle, porte

Type de poignée	Loquet rabattable
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles	6
---------------------------	---

Matériau

Matériau	Acier
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

Équipement

Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK09
Classe de protection (IP)	IP30
Type de verrouillage	Sans serrure

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----