



459410



Utičnica, antenska, 4 rupe 2xSAT, TV, FM, jedna kutija

Tehničke karakteristike

Povezivost

Vrsta montaže Montaža vijcima

Prigušivanje

Gubitak pri 2150 MHz 2 dB

Gubitak pri 860 MHz 2 dB

Veza

Vrsta priključka/utikača Krajnja utičnica

Frekvencija

Frekvencijski pojas 5 - 2400 MHz

Broadband tehnologija 5 - 2400 MHz

Oprema

Broj izlaza 4

Materijali

Materijal Metal

Dimenzije

Dubina 27,20 mm

Ugrađena dubina 40 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

Tekst

Funkcija Prikladno za HDTV

Napon Provođenje DC napona

Vrsta veze Sa vijčanim stezaljkama

Nosač ploča/nosiviprsten Vanjske ušice na potpornom prstenu mogu se odlomiti za postizanje okruglog dizajna

Održivost

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da