



B04086



**Centralino 24 moduli con portella fumè Pablo IP40 Design bianco IP40 DSG 24 W**

**Caratteristiche tecniche**

**Installazione, montaggio**

Montaggio su Montaggio a parete

**Corrente**

Corrente nominale 125 A

**Equipaggiamento**

Numero di file 2

Con serratura No

Con morsettiera di neutro No

**Numero di moduli**

Numero di moduli 24

**Serie**

Altezza 400 mm

Larghezza 300 mm

Profondità 113 mm

Larghezza di montaggio 300 mm

**Porta / coperchio**

Numero di porte del quadro elettrico 1

**Serie**

Numero di unità in larghezza 13

**Porta / coperchio**

Porta/frontale trasparente Sì

**Materiali**

Materiale Plastica

Codice RAL 9001

Colore Bianco

**Equipaggiamento**

Con morsettiera di terra No

Con piastra di montaggio No

**Materiali**

Resistente agli ultravioletti Sì

**Protezione**

Classe protezione Isolamento classe II

Resistenza agli urti IK IK09

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP40

Tipo di bloccaggio Senza serratura

Grado di resistenza al filo incandescente GWT 960 °C

**Sostenibilità**

Senza alogeni Sì

Conformità REACH – SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì

Illustrazioni | Disegni

