



WH50821103A

kallysto pr. de charge: USB type A + type C 18W PD + face combinaison Gris Clair

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules

1

Connectivité

Type de connection / prise

Raccordement filaire

Type de connecteur/prise USB

AC

Tension

Tension nominale

230 V

Dimensions

Hauteur

60 mm

Largeur

60 mm

Profondeur

47 mm

Profondeur de montage

7 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement

40 mm

Accessoires

Avec fusible fin

Non

Comporte un champ d'étiquetage

Non

Matière

Couleur

Gris clair

Code RAL

7035

Matière

Duroplast

Traitement de surface

Non traité

Tension

Tension d'entrée

230 - 230 V

Tension de sortie

5 - 12 V

Courant électrique

Courant assigné nominal

13 A

Courant de sortie

3000 mA

Textes

Connecteurs / Douilles

Avec prise USB type A + type C

Fusible

Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)

Type de raccordement

Prise secteur avec bornes enfichables, prise de charge USB avec bornes à visser

Protection

Sans protection renforcée contre les contacts accidentels

Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui