



LAR02MKS

Kabeluitgang voor technische vloer >32mm / flexibele vloergoot

Technische karakteristieken

Instructies

Onderhoud van vloer	Nat
---------------------	-----

Architectuur

Met beschermframe voor tapijt	Ja
Met uitsparing vloerbedekking	Nee

Deksel, deur

Type deur	Zonder deksel
-----------	---------------

Afmetingen

Inbouwdiameter	122 mm
----------------	--------

Installatie, montage

Geschikt voor holle vloerinstallatie	Ja
Geschikt voor verhoogde vloerinstallatie	Ja
Geschikt voor natte reiniging	Ja

Materiaal

Productkleur	Zilver
Kleur	Zilver

Gebruiksvoorwaarden

Verticale belasting uitgeoefend over een groot oppervlak (zware belasting)	15 kN
Verticale belasting uitgeoefend op een klein oppervlak	3 kN

Veiligheid

Beschermingsklasse in ongebruikte toestand	IP66
Slagvastheid IK	IK10

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----

Afbeeldingen | tekeningen

