



LAR02MKS

tehalit.VE-EE Przepust kablowy uchylny >32mm o.cynkowy, srebro

Właściwości techniczne

Instrukcje

Konserwacja podłogi	Mokry
---------------------	-------

Architektura

Z ramką ochronną wykładziny podłogowej	Tak
Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową	Nie

Pokrywa, drzwi

Typ pokrywy	Bez pokrywy
-------------	-------------

Wymiary

Średnica wbudowania	122 mm
---------------------	--------

Instalacja, montaż

Nadaje się do montażu we wnęce podłogowej	Tak
Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze	Tak
Do czyszczenia na mokro	Tak

Materiały

Kolor produktu	Srebrny
Kolor	Srebrny

Warunki użytkowania

Obciążenie pionowe przyłożone na dużej powierzchni (duże obciążenie)	15 kN
Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni	3 kN

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony w stanie nieużywanym	IP66
Odporność na uderzenie IK	IK10

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----

Ilustracje | Rysunki

