



LAR02MKS

tehalit.VE-EE Przepust kablowy uchylny >32mm o.cynkowy, srebro

Właściwości techniczne

Instrukcje

Konserwacja podłogi Mokry

Architektura

Z ramką ochronną wykładziny podłogowej Tak

Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową Nie

Pokrywa, drzwi

Typ pokrywy Bez pokrywy

Wymiary

Średnica wbudowania 122 mm

Instalacja, montaż

Nadaje się do montażu we wnęce podłogowej Tak

Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze Tak

Do czyszczenia na mokro Tak

Materiały

Kolor produktu Srebrny

Kolor Srebrny

Warunki użytkowania

Obciążenie pionowe przyłożone na dużej powierzchni (duże obciążenie) 15 kN

Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni 3 kN

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony w stanie nieużywanym IP66

Odporność na uderzenie IK IK10

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS Tak

Ilustracje | Rysunki

