



LAR02MKS

Kabelový vývod s kovovým výklopným víkem R02 IP66/IP20, stříbrná

Technické vlastnosti

Instrukce

Údržba podlah	Mokrě
---------------	-------

Architektura

S ochranným rámem na koberec	Ano
S prostorem pro koberec	Ne

Kryt, dveře

Typ víka	Bez víka
----------	----------

Rozměry

Vestavěný průměr	122 mm
------------------	--------

Instalace, montáž

Vhodné pro zapuštěnou podlahovou montáž	Ano
Vhodné pro instalaci do zvýšené podlahy	Ano
Vhodné pro mokré čištění	Ano

Materiál

Barva produktu	Stříbrná
Barva	Stříbrná

Podmínky použití

Svislé zatížení působící na velkou plochu (velké zatížení)	15 kN
Svislé zatížení působící na malou plochu	3 kN

Bezpečnost

Třída ochrany v nepoužívaném stavu	IP66
Mechanická odolnost IK	IK10

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----

Ilustrace a výkresy

