



FWU32L

Mauerkasten 72PLE, leer, o.BR und Tür, SKII, Nischenmaße 507x565x115mm

#### Technische Eigenschaften

##### Abmessungen

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Höhe                     | 542 mm |
| Breite                   | 593 mm |
| Tiefe                    | 113 mm |
| Materialdicke Seitenwand | 1 mm   |

##### Sicherheit

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP30            |
| Schutzklasse                   | Schutzklasse II |
| Schließungstyp                 | Ohne Schloss    |

##### Ausstattung

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Anzahl Felder                           | 2 |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 4 |

##### Installation, Montage

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Montage auf                | Unterputz<br>Hohlwand |
| Geeignet für Aussenbereich | Nein                  |

##### Werkstoff

|            |          |
|------------|----------|
| Farbe      | Reinweiß |
| RAL Nummer | 9010     |
| Werkstoff  | Stahl    |

##### Ausstattung

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Reihen | 3 |
|---------------|---|

##### Abdeckung, Tür

|                     |   |
|---------------------|---|
| Anzahl Schranktüren | 0 |
|---------------------|---|

##### Elektrischer Strom

|           |       |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 125 A |
|-----------|-------|

##### Nachhaltigkeit

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |