




WJA300

Double Interrupteur volet-roulant ateha associable

Caractéristiques techniques

Matière

Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016

Commandes et indicateurs

Type d'interrupteur / bouton-poussoir pour store	Commutateur unipolaire
--	------------------------

Matière

Finition	Brillant
Matériau	Polycarbonate (PC)
Traitement	Laqué

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP31
---------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - +35 °C
------------------------	-------------

Textes

Mode d'installation	Avec pattes de montage pour montage en saillie
---------------------	--

Raccordement

Type de connexion / prise	QuickConnect
---------------------------	--------------

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui