



FWU32S

FW enc. IP30 PO a.500 I.550, 72M

Características técnicas

Instalação / montagem

Adequado para utilização no exterior	Não
Montagem	Encastrar Parede oca

Intensidade de corrente

Corrente nominal	125 A
------------------	-------

Equipamento

Número de calhas	6
Número de filas	3
Número de secções	2
Com fecho	Não
Tem bloco de bornes neutro	Sim

Capacidade

Número de módulos	72
-------------------	----

Funções

Possui interruptor principal de proteção	Não
Com entradas de conduta	Sim

Dimensões

Altura	553 mm
Largura	603 mm
Profundidade	125 mm
Altura embutida	502 mm
Largura incorporada	560 mm

Tampa, porta

Número de portas de armário	1
-----------------------------	---

Dimensões

Profundidade da montagem	112 mm
Número de unidades de largura	24

Tampa, porta

Tipo de fechadura	Fecho articulado
A porta/tampa é transparente	Não

Ligações

Número de entradas de condutores	4
----------------------------------	---

Conectividade

Tipo de montagem	Montagem por parafuso
------------------	-----------------------

Materiais

Material	Aço
Código RAL	9010
Cor	Branco puro

Equipamento

Possui bloco de terminais de ligação à terra	Sim
Possui placa de montagem	Não

Índice de proteção

Classe de proteção	Classe de isolamento II
Resistência ao impacto IK	IK09
Índice de proteção IP	IP30

índice de proteção

Recebe fechadura	Sem bloqueio
Ensaio de fio incandescente	850 °C

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----