



VEE0912E

Víko podlah. krabice E09 obdelníkové pro 9 přístr., pro podl. 12mm, nerezová ocel

Technické vlastnosti

Architektura

S ochranným rámem na koberce	Ano
S prostorem pro koberec	Ano

Rozměry

Vestavěná hloubka	84 mm
Vestavěná šířka	253 mm
Vestavěná délka	200 mm
Délka	224 mm
Šířka	272 mm
Tloušťka prohlubně pro koberec	12 mm

Konfigurace

Instalační velikost (podlahová instalace)	E09
---	-----

Instalace, montáž

Vhodné pro zapuštěnou podlahovou montáž	Ano
Vhodné pro montáž do betonu	Ano
Vhodné pro venkovní použití	Ne
Vhodné pro instalaci do zvýšené podlahy	Ano
Vhodné pro mokré čištění	Ne

Instrukce

Údržba podlah	Suché
---------------	-------

Materiál

Materiál	Nerezová ocel
Povrch	Pozinkované

Kryt, dveře

Materiál krytu	Polyamid (PA)
----------------	---------------

Podmínky použití

Svislé zatížení působící na malou plochu	1,5 kN
--	--------

Funkce

Vhodné pro podlahový žlab	Ano
---------------------------	-----

Tvar

Tvar	Obdélníkový
------	-------------

Texty

Vývod kabelů	S kabelovým vývodem v krytu
--------------	-----------------------------

Materiál

Barva	Nerezová ocel
-------	---------------

Připojení

Počet vstupů potrubí	1
----------------------	---

Vybavení

Počet zásuvek SCHUKO	9
Počet vestavěných zařízení	9
Počet nosičů přístorjů	3
Počet zásuvkových boxů	3

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
Mechanická odolnost IK	IK08
Třída ochrany v nepoužívaném stavu	IP30

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano

Ilustrace a výkresy

