




GS11009016

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	16 A
-----------------	------

Napětí

Jmenovité napětí	250 - 250 V
------------------	-------------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Materiál

Barva	Dopravní bílá
Kód RAL	9016
Povrchová úprava	Matná
Povrch	Neošetřený

Rozměry

Výška	50 mm
Šířka	120 mm
Hloubka	61 mm
Počet jednotek	2

Připojení

Typ konektoru/zástrčky	Wago Winsta
Průřez flexibilního vodiče nezakončeného dutinkou	1,5 - 2,5 mm ²

Instalace, montáž

Montáž	C profil parapetníhoho kanálu
--------	-------------------------------

Konektivita

Druh montáže	Modulární
--------------	-----------

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky	SCHUKO
Otočná středová vložka	Ne
Se zavěšeným víkem	Ne
S kulatým ochranným zemnicím kolíkem	Ne
Se signálním světlem	Ne
Zámek	Ne

Příslušenství

Předem vybaveno	Systémová zásuvka s vypínačem
-----------------	-------------------------------

Kryt, dveře

Typ víka	Bez víka
----------	----------

Kapacita

Počet modulů	2
--------------	---

Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku	Ano
Mechanická odolnost IK	IK07
Stupeň krytí IP	IP20

Funkce

S orientačním osvětlením	Ne
S funkčním osvětlením	Ne

Texty

Potisk	Bez potisku
Ochrana	Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku

Vhodné pro

Zařízení Hager energy, zásuvka BRx
