




FWU31S



FW, infälld kapsling 3-rader 36 moduler

Tekniska egenskaper

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation	Nej
Montering	Infälld montering Hålvägg

Elektrisk ström

Märkström	125 A
-----------	-------

Utrustning

Antal skenor	3
Antal rader	3
Antal sektioner i bredd	1
Med lås	Nej
Har neutralanslutningsblock	Ja

Kapacitet

Antal moduler	36
---------------	----

Funktioner

Med kabelgenomföringar	Ja
------------------------	----

Dimensioner

Höjd	553 mm
Bredd	353 mm
Djup	125 mm
Infällnadshöjd	502 mm

Skydd, dörr

Antal dörrar	1
--------------	---

Dimensioner

Infällnadsbredd	310 mm
Inbyggnadsdjup	112 mm
Antal breddenheter	12

Skydd, dörr

Typ av handtag	Klaffhandtag med mekanism
Dörr/lock transparent	Nej

Anslutning

Antal ledningsinföringar	2
--------------------------	---

Material

Material	Stål
RAL-kod	9010
Färg	Vit

Utrustning

Har jordanslutningsblock	Ja
Har monteringsplatta	Nej

Säkerhet

Skyddsklass	Isoleringsklass II
Slagtålighet IK	IK09
Kapslingsklass (IP)	IP30
Låstyp	Utan lås

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----