



FWU32A

Feldverteiler UP 72PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße 507x565x115mm

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich	Nein
---------------------------	------

Montage auf	Unterputz Hohlwand
-------------	-----------------------

Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
-----------	-------

Ausstattung

Anzahl der Schienen	6
---------------------	---

Anzahl Reihen	3
---------------	---

Anzahl Felder	2
---------------	---

Mit Schloss	Nein
-------------	------

Mit Neutralleiterklemmenblock	Nein
-------------------------------	------

Kapazität

Anzahl Module	72
---------------	----

Funktionen

Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät	Nein
--	------

Abmessungen

Höhe	553 mm
------	--------

Breite	603 mm
--------	--------

Tiefe	125 mm
-------	--------

Einbauhöhe	502 mm
------------	--------

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
---------------------	---

Abmessungen

Einbaubreite	560 mm
--------------	--------

Einbautiefe	112 mm
-------------	--------

Abdeckung, Tür

Ausführung des Handgriffes	Klinke
----------------------------	--------

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	24
-----------------------------	----

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
------------------------------	------

Anschluss

Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen	4
---------------------------------------	---

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
-----------	-------

RAL Nummer	9010
------------	------

Farbe	Reinweiß
-------	----------

Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock	Nein
-------------------------	------

Mit Montageplatte	Nein
-------------------	------

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
--------------	-----------------

Stoßfestigkeit IK	IK09
-------------------	------

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30
--------------------------------	------

Schließungstyp	Ohne Schloss
----------------	--------------

Nachhaltigkeit

RoHS-konform

Ja