



WH11623300C

basico encastré complet: Prise 2x type 13 avec affichage d'état, Blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal

10 A

Tension

Tension nominale

250 V

Tension nominale

250 - 250 V

Fréquence

Fréquence

50 - 60 Hz

Matière

Couleur

Blanc

Code RAL

9010

Finition

Brillant

Matière

Duroplast

Traitement de surface

Non traité

Dimensions

Hauteur

86 mm

Largeur

86 mm

Profondeur

43.7 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement

36.2 mm

Profondeur de montage

7.5 mm

Raccordement

Type de connexion / prise

Norme suisse type 13

Section du conducteur

1.0 - 2.5 mm²

Installation, montage

Montage

Encastré

Connectivité

Type de connection / prise

Raccordement à fiche

Avec fixation à griffes

Non

Type de montage

Fixation par vis

Type de connecteur/prise USB

Norme suisse type 13

Equipement

Type de connecteur/prise de courant

Norme suisse type 13

Insert central rotatif

Non

Avec couvercle à charnière

Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre

Oui

Avec lampe de signalisation

Oui

Avec fermeture

Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage

Non

Cache, porte

Type de couvercle

Aucun couvercle

Capacité

Nombre de modules

2

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts

Non

Résistance aux chocs IK

IK02

Indice de protection IP

IP20

Fiche technique du produit

WH11623300C

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Oui

Identification

Avec inscription	Non
------------------	-----

Textes

Inscription	Sans inscription
Housse	Plaque pleine
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
Marquage	Sans marquage

Convient pour

basico encastré

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----