



75216001



### Binäreingang 6fach 24 V AC/DC REG KNX lichtgrau

#### Technische Eigenschaften

##### Einstellungen

Unterstützen Einstellmodus

ETS

##### Elektrischer Strom

Anzahl Eingangsstromkreise

6

##### Ausstattung

Externe Abfragespannung notwendig

Ja

##### Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk

Nein

##### Ausstattung

Funk bidirektional

Nein

##### Installation, Montage

Montage auf

DIN Schiene

##### Beleuchtung

LED-Steuerung

Nein

##### Werkstoff

Farbe

Lichtgrau

RAL Nummer

7035

##### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)

IP20

##### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

-5 - 45 °C

##### Spannung

Eingangsspannung

8 - 42 V

Betriebsspannung über Bus

21 - 32 V

Versorgungsspannungsart

AC/DC

##### Abmessungen

Höhe

90 mm

Tiefe

65 mm

##### Texte

Anschlussart

Mit Schraubklemmen

##### Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei

Ja

RoHS-konform

Ja