



LF4004039016

TEHALIT LF ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 40x40

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

| | |
|--------|-------|
| Ύψος | 40 mm |
| Πλάτος | 40 mm |

Παρελκόμενα

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Είδος παρελκόμενου εξαρτήματος | Μορφοποιημένο |
|--------------------------------|---------------|

Ρυθμίσεις

| | |
|--------------|---------|
| Εύρος γωνίας | 90 - 90 |
|--------------|---------|

Υλικά

| | |
|-------------|---|
| Υλικό | Ακρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρένιο (ABS) |
| Μεταχείριση | Ακατέργαστο |
| Χρώμα | Λευκό |
| Κωδικός RAL | 9016 |

Ασφάλεια

| | |
|---------------------|------|
| Αντοχή σε κρούση IK | IK07 |
|---------------------|------|

Standards

| | |
|--|-----|
| Κατάλληλο για λειτουργική ακεραιότητα σύμφωνα με το DIN4102-12 | Όχι |
|--|-----|

Συνθήκες χρήσης

| | |
|-------------------------|------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -5 - 60 °C |
|-------------------------|------------|

Εξοπλισμός

| | |
|-----------------------|-----|
| Με προστατευτικό φιλμ | Όχι |
|-----------------------|-----|

Κατάλληλο για

LF 40x40

Βιωσιμότητα

| | |
|----------------------------------|-----|
| Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) | Ναι |
| Σύμφωνα με REACH - Χωρίς SVHC | Ναι |
| Συμμόρφωση RoHS | Ναι |

Εικονογραφήσεις | Σχέδια

