



WK304

Commande locale volet roulant Kallysta programmable

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Touche triple
---------------------------	---------------

Installation, montage

Montage sur	Encastré
-------------	----------

Tension

Tension nominale	230 - 230 V
------------------	-------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	3 A
-------------------------	-----

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Matière

Couleur	Gris
---------	------

Matériau	Polycarbonate (PC)
----------	--------------------

Finition	Satiné
----------	--------

Traitement	Non traité
------------	------------