



WH11623305C

basico encastré complet: Prise 2x type 13 avec affichage d'état, Noir

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Tension

Tension nominale	250 V
Tension nominale	250 - 250 V

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Noir
Code RAL	9005
Finition	Brillant
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

Dimensions

Hauteur	86 mm
Largeur	86 mm
Profondeur	43.7 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	36.2 mm
Profondeur de montage	7.5 mm

Raccordement

Type de connexion / prise	Norme suisse type 13
Section du conducteur	1.0 - 2.5 mm ²

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Connectivité

Type de connexion / prise	Raccordement à fiche
Avec fixation à griffes	Non
Type de montage	Fixation par vis
Type de connecteur/prise USB	Norme suisse type 13

Équipement

Type de connecteur/prise de courant	Norme suisse type 13
Insert central rotatif	Non
Avec couvercle à charnière	Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre	Oui
Avec lampe de signalisation	Oui
Avec fermeture	Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Cache, porte

Type de couvercle	Aucun couvercle
-------------------	-----------------

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts	Non
Résistance aux chocs IK	IK02
Indice de protection IP	IP20

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Oui

Identification

Avec inscription	Non
------------------	-----

Textes

Inscription	Sans inscription
Housse	Plaque pleine
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
Marquage	Sans marquage

Convient pour

basico encastré

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----