




WH11623306A



basico: Prise 2x T13 avec affichage d'état, avec face pour combinaison Orange

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 250 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Orange
Code RAL 2004
Finition Brillant
Matière Duroplast
Traitement de surface Non traité

Dimensions

Hauteur 60 mm
Largeur 60 mm
Profondeur 43.7 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement 36.2 mm
Profondeur de montage 7.5 mm

Raccordement

Type de connexion / prise Norme suisse type 13
Section du conducteur 1.0 - 2.5 mm²

Installation, montage

Montage Encastré

Connectivité

Type de connexion / prise Raccordement à fiche
Avec fixation à griffes Non
Type de montage Fixation par vis
Type de connecteur/prise USB Norme suisse type 13

Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 13
Insert central rotatif Non
Avec couvercle à charnière Non
Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui
Avec lampe de signalisation Oui
Avec fermeture Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Cache, porte

Type de couvercle Aucun couvercle

Capacité

Nombre de modules 2

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Non
Résistance aux chocs IK IK02
Indice de protection IP IP20

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Oui

Identification

Avec inscription	Non
------------------	-----

Textes

Housse	Obturateur centrale
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
Marquage	Sans marquage

Convient pour

basico encastré

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----