



FWU62K2

**Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 950x550x112, 72M+MP, plné dveře**

**Technické vlastnosti**

**Instalace, montáž**

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Vhodné pro venkovní použití | Ne                              |
| Montáž                      | Zapuštěná montáž<br>Dutá příčka |

**Elektrický proud**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Jmenovitý proud | 125 A |
|-----------------|-------|

**Vybavení**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Počet lišt               | 12  |
| Počet řad v rozvaděči    | 6   |
| Počet polí v šířce       | 2   |
| Zámek                    | Ne  |
| Má neutrální svorkovnici | Ano |

**Kapacita**

|              |    |
|--------------|----|
| Počet modulů | 72 |
|--------------|----|

**Funkce**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Má ochranný hlavní vypínač | Ne |
|----------------------------|----|

**Rozměry**

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Výška           | 1003 mm |
| Šířka           | 603 mm  |
| Hloubka         | 125 mm  |
| Vestavěná výška | 952 mm  |

**Kryt, dveře**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Počet dveří rozvaděče | 1 |
|-----------------------|---|

**Rozměry**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Vestavěná šířka      | 560 mm |
| Vestavěná hloubka    | 112 mm |
| Počet jednotek šířky | 24     |

**Kryt, dveře**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Typ rukojeti         | Západka |
| Dveře/kryt průhledné | Ne      |

**Připojení**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Počet vstupů potrubí | 4 |
|----------------------|---|

**Materiál**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Materiál                | Ocel        |
| Kód RAL                 | 9010        |
| Barva                   | Bílá        |
| Materiál montážní desky | Umělá hmota |

**Vybavení**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Má uzemňovací svorkovnici | Ne  |
| Montážní deska            | Ano |

**Bezpečnost**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Třída izolace          | Třída izolacell |
| Mechanická odolnost IK | IK07            |
| Stupeň krytí IP        | IP30            |
| Typ uzamčení           | Bez zámku       |

**Udržitelnost**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |
|----------------------------|-----|