



KDN381B

Phasenschiene 3 polig mit Hilfsschalter, Gabelanschluss 16mm² 80A 39 Module

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	80 A
-----------	------

Architektur

Polanzahl	3
-----------	---

Abmessungen

Länge	1000 mm
-------	---------

Spannung

Stoßspannungsfestigkeit Uimp	4000 V
------------------------------	--------

Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 400 V
-------------------------------	-------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	16 mm ²
---	--------------------

Anschluss-/Steckertyp	Phasenschiene mit Gabel
-----------------------	-------------------------

Kapazität

Anzahl Module	57
---------------	----

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
-----------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----