




KDN381B

Phasenschiene 3 polig mit Hilfsschalter, Gabelanschluss 16mm² 80A 39 Module

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom 80 A

Architektur

Polanzahl 3

Abmessungen

Länge 1000 mm

Spannung

Stossspannungsfestigkeit 4000 V

Bemessungsbetriebsspannung U_e 230 - 400 V

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 16 mm²

Anschluss-/Steckertyp Phasenschiene mit Gabel

Kapazität

Anzahl Module 57

Nachhaltigkeit

REACH-konform Ja

RoHS-konform Ja