




KDN380A

Phasenschiene 3 polig mit Gabelanschluss 16mm² 80A 12 Module

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	80 A
-----------	------

Architektur

Polanzahl	3
-----------	---

Abmessungen

Länge	210 mm
-------	--------

Spannung

Stoßspannungsfestigkeit U _{imp}	4500 V
--	--------

Bemessungsbetriebsspannung U _e	230 - 400 V
---	-------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	16 mm ²
---	--------------------

Anschluss-/Steckertyp	Phasenschiene mit Gabel
-----------------------	-------------------------

Kapazität

Anzahl Module	12
---------------	----

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----