



TXA101_OK



VALIGIA DEMO KNX EASY TJA670 + TXA114 + TXA610B+TXA624C + ACCESS POINT IP WIFI

Caratteristiche tecniche

Equipaggiamento

Web server	Si
------------	----

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio	230 - 230 V
Tensione d'esercizio tramite cavo bus	21 - 32 V

Connettività

Tipo di interfaccia sistema bus/gateway multimediale	Interfaccia multipla
--	----------------------

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	easy
---------------------------------------	------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Controlli e indicatori

Con indicatore a LED	Si
----------------------	----

Serie

Larghezza	41,50 mm
Serie	33 x 41.50 mm
Profondità	10 mm

Testo

Etichettatura	Con campo di scrittura
Connettori a jack	Con 2 porte USB tipo B, USB 2.0 compatibile

Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----