




M-R1503020

Armoire standard-plus IP40 1500x2000x300 laqué

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	2000 mm
Largeur	1500 mm
Profondeur	300 mm

Normes

Version CEM	Non
-------------	-----

Equipped

Plaque de montage incluse	Non
---------------------------	-----

Connectivité

Type de montage	Modulable
-----------------	-----------

Accessoires

Appareil supplémentaire additionnel	Oui
-------------------------------------	-----

Installation, montage

Convient au montage au sol	Oui
----------------------------	-----

Sécurité

Indice de protection IP	IP40
Classe de protection	Classe I

Matériau

Matériau	Acier
Finition	Mat

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui