



FWU62M2

**FW enc. IP30 PO a.950 l.550, 156M**

**Características técnicas**

**Instalação / montagem**

Adequado para utilização no exterior	Não
Montagem	Encastrar Parede oca

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal	125 A
------------------	-------

**Equipamento**

Número de calhas	6
Número de filas	6
Número de secções	2
Com fecho	Não
Tem bloco de bornes neutro	Não

**Capacidade**

Número de módulos	156
-------------------	-----

**Funções**

Possui interruptor principal de proteção	Não
--	-----

**Dimensões**

Altura	1003 mm
Largura	603 mm
Profundidade	125 mm
Altura embutida	952 mm
Largura incorporada	560 mm

**Tampa, porta**

Número de portas de armário	1
-----------------------------	---

**Dimensões**

Profundidade da montagem	112 mm
Número de unidades de largura	26

**Tampa, porta**

Tipo de fechadura	Fecho
A porta/tampa é transparente	Não

**Ligações**

Número de entradas de condutores	4
----------------------------------	---

**Materiais**

Material	Aço
Código RAL	9010
Cor	Branco puro
Material da placa de montagem	Policarbonato (PC)

**Equipamento**

Possui bloco de terminais de ligação à terra	Sim
Possui placa de montagem	Não

**índice de proteção**

Classe de proteção	Classe de isolamento II
Resistência ao impactos IK	IK09
Índice de proteção IP	IP30
Recebe fechadura	Sem bloqueio

**Sustentabilidade**

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----