



FWU62M2

Щит Univers в/у IP30/II QC 957x565x112мм 156M

Технічні характеристики

Установлення, монтаж

Підходить для зовнішнього використання	Ні
Монтаж на	Внутрішня установка Пустотіла стіна

Електричний струм

Номінальний струм	125 A
-------------------	-------

Обладнання

Кількість рейок	6
Кількість рядів щита	6
Кількість секцій по ширині	2
Із замком	Ні
Має нейтральну клемну колодку	Ні

Ємність

Кількість модулів	156
-------------------	-----

Функції

Має захист головного вимикача	Ні
-------------------------------	----

Розміри

Висота	1003 mm
Ширина	603 mm
Глибина	125 mm
Вбудована висота	952 mm
Вбудована ширина	560 mm

Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	1
-----------------------	---

Розміри

Вбудована глибина	112 mm
Кількість модулів за шириною	26

Кришка, дверцята

Тип ручки	Заціпка
Дверцята/кришка прозорі	Ні

Під'єднання

Кількість вхідних кабелів	4
---------------------------	---

Матеріали

Матеріал	Сталь
Код RAL	9010
Colour	Чистий білий
Матеріал монтажної пластини	Полікарбонат (PC)

Обладнання

Має клемну колодку для заземлення	Так
Має монтажну пластину	Ні

Безпека

Клас захисту	Клас ізоляції II
Ударостійкість IK	IK09
Клас захисту від проникнення (IP)	IP30
Тип блокування	Без замка

Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----