



LNH2035M

Mespatroon NH2C 35 A 500 V gG combimelder

Technische eigenschappen

Uitvoering

Afschakelkarakteristiek gG

Zekering

Zekeringsgrootte NH2C

Kenmerken zekering gG

Spanning

Type voeding AC

Nominale spanning U_e 500 - 500 V

Nominale spanning bij AC 50 Hz 500 - 500 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 35 A

Gebruiksvoorwaarden

Geïsoleerd Nee

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. kortsluitafschakelvermogen I_{cn} volgens IEC 60898-1 120 kA

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN 3 W

Afmetingen

Hoogte 150 mm

Breedte 39 mm

Diepte 72,5 mm

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja