



LNH2035M

## Fusível de facas NH2c gG 35A 500V

### Características técnicas

#### Arquitetura

Curva gG

#### Fusível

Dimensão do fusível NH2C

Características do fusível gG

#### Tensão

Tipo de alimentação de tensão CA (abreviatura)

Tensão nominal de funcionamento Ue 500 - 500 V

Tensão nominal de 50 Hz AC 500 - 500 V

#### Corrente elétrica

Corrente nominal 35 A

#### Condições de utilização

Isolado Não

#### Principais atributos elétricos

Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn AC de acordo com a IEC60898-1 120 kA

#### Potência

Potência total dissipada em IN 3 W

#### Dimensões

Altura 150 mm

Largura 39 mm

Profundidade 72,5 mm

#### Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHS Sim