



G4159

Überspannungsschutzmodul als Ersatzteil Feinschutz Überspannungskategorie III

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 250 - 250 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Max. Ableitvermögen (I_{max}) L-N(PEN)/ N-PE 5 kA

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 60 °C

Netzform

Netzform TN-S

Normen

Anforderungskategorie IEC 61643 T3

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja