



G4159

Ecoline overspanningsbeveiligingsmodule voor vervanging

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning	250 - 250 V
-------------------	-------------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
Max. ontlading (Imax) L-N(PEN)/N-PE	5 kA

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C
---------------------	------------

Netwerkconfiguratie

Type stelsel	TN-S
--------------	------

Normen

Vereistenklasse IEC 61643	T3
---------------------------	----

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----