



G4159

Přepětový modul pro ecoline, náhradní díl

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí	250 - 250 V
------------------	-------------

Elektrický proud

Jmenovitý proud	16 A
Maximální vybití (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	5 kA

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 60 °C
------------------	------------

Konfigurace sítě

Typ sítě	TN-S
----------	------

Normy

Třída požadavků IEC 61643	T3
---------------------------	----

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----