




UKE240380

#### Eindafdichting voor UK 240x38mm staal

##### Technische karakteristieken

###### Afmetingen

|         |        |
|---------|--------|
| Hoogte  | 38 mm  |
| Breedte | 240 mm |

###### Materiaal

|           |       |
|-----------|-------|
| Materiaal | Staal |
|-----------|-------|

###### Afmetingen

|          |        |
|----------|--------|
| Meting a | 38 mm  |
| Meting b | 240 mm |

###### Materiaal

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Oppervlaktebehandeling | Gegalvaniseerd |
|------------------------|----------------|

###### Duurzaamheid

|               |    |
|---------------|----|
| Halogeenvrij  | Ja |
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |

##### Afbeeldingen | tekeningen

