



UDH2075125

cubeta metálica con patas tamaño2 75-125

Características técnicas

Dimensiones

Longitud	428 mm
Altura mínima de pavimento	75 mm
Nivelado	75 - 125 mm
Tamaño nominal	240 mm

Condiciones de uso

Carga vertical aplicada a través de área de menor superficie	1,5 kN
--	--------

Equipo

Adecuado para precintado de instalación	No
Con placa inferior	No
Tapa para cubierta de montaje	Sí

Materiales

Material pared lateral	Plástico
------------------------	----------

Tapa, puerta

Tipo de tapa	Persiana
--------------	----------

Funciones

Desacoplamiento posible de la cubierta de la base	No
Adecuado para conducto bajo suelo cerrado	No
Adecuado para conductos de subsuelo avellanados	Sí

Ilustraciones e imágenes

