



LFC1001509016A

TEHALIT LF ΚΑΝΑΛΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 15x10mm

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

Ύψος	10 mm
Πλάτος	15 mm
Μήκος	2100 mm
Εσωτερική διατομή	106 - 106 mm ²

Χωρητικότητα

Μέγιστος αριθμός καλωδίων (Ø11mm, 50% γεμάτο, χωρίς συσκευές)	0
---	---

Υλικά

Υλικό	Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)
Μεταχείριση	Ακατέργαστο
Κωδικός RAL	9016
Χρώμα	Λευκό

Standards

Κατάλληλο για λειτουργική ακεραιότητα σύμφωνα με το DIN4102-12	Όχι
--	-----

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - 60 °C
-------------------------	------------

Συνδεσιμότητα

Σύνδεσμος καναλιού	Χωρίς σύζευξη
--------------------	---------------

Εξοπλισμός

Αριθμός κατατμήσεων	0
Αριθμός τμημάτων	1 - 1
Αριθμός συνδεόμενων κατατμήσεων	0
Περιλαμβάνεται κλιπ συγκράτησης καλωδίων	Όχι
Με προστατευτικό φιλμ	Όχι

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
-------------------------------	-----