



GM213A

Coffret Gamma+ 13 pré-équipé SanVis 2 rangées

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Fonctions

Interrupteur principal de protection Non

Configuration

Nombre de dispositifs de protection contre le défaut d'arc AFDD 0

Capacité

Nombre de modules 26

Tension

Tension nominale 230-230 V

Dimensions

Profondeur 103 mm

Hauteur 375 mm

Largeur 250 mm

Couvercle, porte

Cadenassable Non

Couvercle/porte transparent(e) Non

Matière

Code RAL 9010

Couleur Blanc pur

Matériau Plastique

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles 0

Nombre de phases accessibles 1

Éléments fournis

Nombre de disjoncteurs différentiels de type A 1

Nombre d'interrupteurs différentiels dans l'enveloppe 2

Équipement

Nombre de groupe lumière 2

Nombre de rangées 2

Avec compteur d'énergie Non

Nombre de rails 2

Extension possible Oui

Avec transformateur pour sonnerie Non

Avec prise de courant Non

Sécurité

Résistance aux chocs IK IK05

Classe de protection (IP) IP30

Nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA 0

Nombre de disjoncteurs différentiels 300 mA 0

Compatibilité

Groupe de raccordements de four approprié pour un groupe haute tension Oui