




M-R706020

### Armoire standard-plus IP40 700x2000x600 laqué

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

|            |         |
|------------|---------|
| Hauteur    | 2000 mm |
| Largeur    | 700 mm  |
| Profondeur | 600 mm  |

##### Normes

|             |     |
|-------------|-----|
| Version CEM | Non |
|-------------|-----|

##### Equipped

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Plaque de montage incluse | Non |
|---------------------------|-----|

##### Connectivité

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Type de montage | Modulable |
|-----------------|-----------|

##### Accessoires

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Appareil supplémentaire additionnel | Oui |
|-------------------------------------|-----|

##### Installation, montage

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Convient au montage au sol | Oui |
|----------------------------|-----|

##### Sécurité

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Indice de protection IP | IP40     |
| Classe de protection    | Classe I |

##### Matériau

|          |       |
|----------|-------|
| Matériau | Acier |
| Finition | Mat   |

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |