



LNH2100M6

Mespatroon NH2 100 A 690 V gG combimelder

Technische eigenschappen

Uitvoering

Afschakelkarakteristiek gG

Zekering

Zekeringsgrootte NH2C

Kenmerken zekering gG

Spanning

Type voeding AC

Nominale spanning Ue 690 - 690 V

Nominale spanning bij AC 50 Hz 690 - 690 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 100 A

Gebruiksvoorwaarden

Geïsoleerd Nee

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-1 80 kA

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN 10,70 W

Afmetingen

Hoogte 150 mm

Breedte 39 mm

Diepte 72,5 mm

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja