



WH25187400C

kallysto line ENC complet: S0/ à clé/ exutoire d.fuméé text FR Blanc

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage	Encastré
---------	----------

**Tension**

Tension nominale	250 V
------------------	-------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Matière**

Couleur	Ultra blanc
---------	-------------

Code RAL	9016
----------	------

Matière	Duroplast
---------	-----------

Traitement de surface	Non traité
-----------------------	------------

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

**Dimensions**

Dimensions	92 x 92 mm
------------	------------

Profondeur de montage	7 mm
-----------------------	------

Profondeur des boîtes d'encastrement	72 mm
--------------------------------------	-------

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Résistance aux chocs IK	IK02
-------------------------	------

**Architecture**

Type d'organe de commande	Cle
---------------------------	-----

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------