



4040

Presa SCHUKO tripla, a parete bianco lucido

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale	16 A
-------------------	------

Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 - 250 V

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Materiali

Colore	Bianco
Codice RAL	1013
finitura superficiale	Lucido
Materiale	Duroplastica
Trattamento	Non trattato

Serie

Altezza	183 mm
Profondità	47 mm
Profondità delle scatole da incasso	40 mm

Connessione

Sezione del cavo	1,0 - 2,5 mm ²
------------------	---------------------------

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a parete
--------------	--------------------

Connettività

Tipo di connessione	Terminale a vite
Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
	Montaggio a uncino

Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa	Schuko P30 / Universale
Inserto centrale ruotato	No
Con coperchio a cerniera	No
Con spinotto di protezione rotondo	No
Con lampada di segnalazione	No
Con serratura	No

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Numero di moduli

Numero di moduli	3
------------------	---

Protezione

Con protezione dal contatto incrementata	No
Resistenza agli urti IK	IK02
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20

Funzioni

Con illuminazione di orientamento	No
Con illuminazione funzionale	No

Testo

Stampa	Senza stampa
Custodia	Scatola completa

Testo

Protezione	Senza protezione elevata contro i contatti
Tipo di connessione	Con morsetti a vite

Sostenibilità

Senza alogenri	Si
Conformità ROHS	Si