




M-R403020

**Standardschrank-plus IP40 400x2000x300 lackiert**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

|        |         |
|--------|---------|
| Höhe   | 2000 mm |
| Breite | 400 mm  |
| Tiefe  | 300 mm  |

**Normen**

|                |      |
|----------------|------|
| EMV Ausführung | Nein |
|----------------|------|

**Ausstattung**

|                   |      |
|-------------------|------|
| Mit Montageplatte | Nein |
|-------------------|------|

**Anschlussmöglichkeiten**

|            |           |
|------------|-----------|
| Montageart | Anreihbar |
|------------|-----------|

**Zubehör**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Zusatzgerät anreihbar | Ja |
|-----------------------|----|

**Installation, Montage**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Geeignet für Bodenmontage | Ja |
|---------------------------|----|

**Sicherheit**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Schutzart IP | IP40           |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |

**Werkstoff**

|           |       |
|-----------|-------|
| Werkstoff | Stahl |
| Glanzgrad | Matt  |

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| Halogenfrei  | Ja |
| RoHS-konform | Ja |