Produktdatenblatt
M-R405020



M-R405020

Standardschrank-plus IP40 400x2000x500 lackiert

Technische Eigenschaften

Abmessungen	
Höhe	2000 mm
Breite	400 mm
Tiefe	500 mm
Normen	
EMV Ausführung	Nein
Ausstattung	
Mit Montageplatte	Nein
Anschlussmöglichkeiten	
Montageart	Anreihbar
Zubehör	
Zusatzgerät anreihbar	Ja
Installation, Montage	
Geeignet für Bodenmontage	Ja
Sicherheit	
Schutzart IP	IP40
Schutzklasse	Schutzklasse I
Werkstoff	
Werkstoff	Stahl
Glanzgrad	Matt
Nachhaltigkeit	
Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja