



EN145

Przełącznik komunikacyjny z diodą LED 12-24VAC/DC 1NO/NC 5A

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	5 A
Maks. moc (cos phi 0,6)	5 A

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Pojemność

Liczba modułów	1
----------------	---

Łączność

Typ połączenia	Zacisk śrubowy
----------------	----------------

Napięcie

Napięcie sterowania AC	10 - 26 V
------------------------	-----------

Ilustracje | Rysunki

