



EN145

Relais d'interface TBT-BT tension d'entrée 10 à 26V~

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	5 A
Courant Max. pour cos phi 0,6	5 A

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Connectivité

Type de raccordement	Borne à vis
----------------------	-------------

Tension

Tension circuit de commande en CA	10 - 26 V
-----------------------------------	-----------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

Photos | dessins

